


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CX 6704.000 Pultunterteil CX

Stand: 19.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6704.000 - Pultunterteil CX

CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | CX 6704.000 |
| Ausführung | Unterteil |
| Produktbeschreibung | CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten. |
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse oben offen Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System Montageplatte Bodenbleche Verschluss: 3 mm Doppelbart |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 500 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 520 mm x 625 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türöffnungswinkel | 130° |
| IK-Code | IK10 |
| Hinweis | Zum Verschließen des Pultunterteils wird eine Abschlussplatte benötigt Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultmittelteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultoberteil benötigt |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| Ausführung Verschluss | 3-Punkt-Verschluss-System |
| Verschluss-Einsatz | 3 mm Doppelbart |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 34 kg |
| Bruttogewicht | 35,75 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

CX Pult-System, Pultunterteil, BHT: 600x675x500 mm, Stahlblech

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

Erklärungen

Konformitätserklärung