Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9686.030

Soporte de barras

Estado: 16/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9686.030 - Soporte de barras para ensamblaje de barras (zona del techo)

Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la zona del techo de armario a armario.

Características

Referencia	SV 9686.030
Descripción producto	Para el ensamblaje en la zona del techo de sistemas de barras de 3 o 4 polos de pletinas flexibles de armario a armario.
Material	Duroplástico Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	50 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	80 mm
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3
Código arancelario	85469010
EAN	4028177935655
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad UK