

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6218.150 Tragprofil CP 180

Stand: 13.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.150 - Tragprofil CP 180 offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6218.150
Produktbeschreibung	Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
Material	Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil Abdeckung: Kunststoff
Farbe	Tragprofil: RAL 7035 Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang	Tragprofil Einclipsdeckel
Länge	500 mm
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 160 mm Länge: 500 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,471 kg
Bruttogewicht	5,759 kg

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	76042100
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeschreibung	CP Tragprofil CP 180 offen, L: 500 mm

---

# Approbationen

---

Erklärungen	Herstellereklärung
-------------	--------------------