Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

IT 5302.042

19" kabelový držák, proměnlivá hloubka

Stát: 16.1.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

IT 5302.042 - 19" kabelový držák, proměnlivá hloubka

Within the 482.6 mm (19") mounting level, the cable link provides an integrated cable routing option between the front and rear mounting levels inside an enclosure.

Funkce

Obj. číslo	IT 5302.042
Výhody	Cable entry at the front via brush strip for thermal partitioning of the cable entry zone Direct cable routing between the patch level and component with rear installation, optimum cable routing with switch mounted at the rear Fully depth-variable with versatile, infinitely adjustable extension of the cable link Prevents incorrect airflow by partitioning the transition Open at the top for easy retrofitting, even with cables already inserted Cable link extendible upwards by 1 U, by using an additional cable entry panel with brush strip
Materiál	Ocelový plech Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Cable link Kartáčová lišta
Možnosti montáže	K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
Vzdálenost mezi rovinami	500 - 750 mm
Výškové moduly	1 U
Zatížitelnost (statická)	150 N
Vhodné pro	pro montáž nezávisle na skříni
Poznámka	Assembly parts should be ordered separately
Balení	1 ks

Funkce

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co^2 e
Číslo celní sazby	73269098