Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 2092.500

Käfigmutter

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

EL 2092.500 - Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter, mit Gewinde M5, ohne Kontaktierung

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EL 2092.500
Ausführung	ohne Kontaktierung
Produktbeschreibung	Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.
Abmessung	Gewinde: M5
Für Materialstärken	0,8 - 2,5 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0,15 kg
Bruttogewicht	0,221 kg
Zolltarifnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeschreibung	EL Käfigmuttern, M5, ohne Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm.