Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



IT 3659.181
Server-Teleskopschienen

Stand: 27.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

IT 3659.181 - Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 3659.181
Ausführung	Für Ebenenabstand 470,65 - 599,65 mm
Produktbeschreibung	Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material	Stahlblech
Belastbarkeit	30 kg
Hinweis	Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT VX VX IT Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,3 kg
Bruttogewicht	2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Server-Teleskopschienen für TS, TS IT, VX, VX IT, für Tiefe 600 mm, Auszug: 490 mm, für Server mit maximaler Breite von 430 mm