Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4054.081

# Crimpzange

Stand: 23.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4054.081 - Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen




## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4054.081 |
| Ausführung | gerade |
| Produktbeschreibung | Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen. |
| Nutzen | Entriegelbare Zwangssperre<br>Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte |
| Material | Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl |
| Oberfläche | Matt, verchromt |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Verpressung | B-Crimp |
| Abmessung | Höhe: 68 mm<br>Länge: 256 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| Für Querschnitt | 0,5 - 6 mm² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,53 kg |
| Bruttogewicht | 0,68 kg |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Produktbeschreibung | Crimpzange 0,5 - 6 mm², B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm |