Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AS 4055.580

Spalt-Blechlocher-Set M16 bis M40

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

AS 4055.580 - Spalt-Blechlocher-Set M16 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.580
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	5 Matrizen 5 Stempel Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden

Eigenschaften

Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1
Bruttogewicht	1.039
Zolltarifnummer	82034000
EAN	4028177808836
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719