

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7158.100

Kabelrangierkanal, horizontal

Stand: 29.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 7158.100 - Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Ermöglicht verdeckte einfache Kabelführung auch großer Kabelmengen innerhalb der 19"-Montageebene, zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | DK 7158.100 |
| Produktbeschreibung | Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 19"-Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten. Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettbändern in ihrer Position gehalten, während der Kanal wieder verschlossen werden kann. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. 5 Klettbändern |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1.7 |
| Bruttogewicht | 1.762 |

Eigenschaften

Zolltarifnummer 83024200

EAN 4028177500334

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604

Ausschreibungstext

Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal

Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19") Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten.

Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettböndern gehalten, während der Kanal wieder verschlossen werden kann