

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## IT 7030.611

## CMC III Online-Komfortgriff VX

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Online-Komfortgriff mit Master-Key-Funktion



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 7030.611
Produktbeschreibung	Zur Türverriegelung, Griffhebelüberwachung und Statusanzeige. Er kann direkt mittels 24 V DC Versorgungsspannung geöffnet oder über die CMC III Access Control an das CMC III oder IoT Interface angeschlossen werden.
Nutzen	Remote-Steuerung und umfangreiche Funktionen zur automatisierten Zugangskontrolle durch Anbindung an CMC III oder IoT Interface, z. B. Aktivierung über ein optionales Zahlencodeschloss oder Transponderleser Optische LED-Statusanzeige des Griffs oder des übergeordneten CMC III Systems im Rack Individuelle Ansteuerung und Farbauswahl über CMC III oder IoT Interface konfigurierbar Vorbereitet für den Einsatz eines Profilhalbzylinders 40 mm nach DIN 18 252
Material	Zink-Druckguss Kunststoff
Farbe	RAL 9005

# Eigenschaften

Lieferumfang	Komfortgriff für Profilhalbzylinder Anschlusskabel RJ12, 2,9 m Griffadapter für VX IT Aluminium-Sichttür und VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet (Türanschlag rechts/links) Inkl. Befestigungsmaterial
Bei DC	0,06 A
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)	2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)	16
Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung	Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
Abmessung	Breite: 41 mm Höhe: 386 mm Tiefe: 42 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,02 kg
Bruttogewicht	1,039 kg
Zolltarifnummer	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeschreibung	CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion, RAL 9005

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung