

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7241.024 Patch-Panels

Stand: 13.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.024 - Patch-Panels für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar und LWL-Breakout-Box, 1 HE

Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7241.024
Produktbeschreibung	Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.
Einsatzgebiete	für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar und LWL-Breakout-Box, 1 HE
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Anzahl der Einbauplätze	24
Für LWL-Kupplung	E-2000 E-2000-Duplex SC LC-Duplex
Hinweis zur Artikel-Nr.	Für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte der Einbauplätze zur Verfügung.
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,2 kg
Bruttogewicht	0,263 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar, für LWL-Breakout-Box, 1 HE, für E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex Kupplungen, max. Einbauplätze: 24

## Ausschreibungstext

Patch-Panel 1 HE für LWL-Spleißbox  
24 Port E-2000/SC

Für Kupplung: E-2000, E-2000 Duplex  
(für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte  
der Einbauplätze zur Verfügung), oder SC  
Anzahl der Einbauplätze: 24 1 HE

Befestigungsmaß: 400 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035