Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 5301.333

# Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste

Stand: 28.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.333 - Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 5301.333 |
| Ausführung | einteilig, mit Bürstenleiste |
| Produktbeschreibung | Zur gezielten Kabeleinführung von unten. |
| Material | Modulblech: Stahlblech<br>Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei<br>Modulblech: Stahlblech<br>Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei |
| Oberfläche | Modulblech: verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen<br>Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden |
| Hinweis | Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet |
| Abmessung | Tiefe: 237,5 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT<br>Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,82 kg |
| Bruttogewicht | 2,06 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 800 mm, BxT 600x237,5 mm, einteilig, Stahlblech |

# Ausschreibungstext

VX IT Bodenblech-Modul
Art.-Nr. 5301.333

VX IT Bodenblech-Modul
zur Kabeleinführung mit Bürste
für VX, VX IT
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 800 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei