Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.540

Stahlblechtür, einteilig geschlossen

Stand: 28.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.540 - Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.540
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 4 Scharniere 130°, innenliegend Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

© Rittal 2026

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	31,6 kg
Bruttogewicht	32,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert