Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.350
Bodenaufnahme

Stand: 25.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.350 - Bodenaufnahme für TS IT

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.350
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen	Werkzeuglose Montage oder Verschraubung. Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für	Gehäusetyp: TS IT Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,8 kg
Bruttogewicht	2,22 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 1200 mm, für TS IT, Stahlblech, RAL 7035

Ausschreibungstext

DK Bodenaufnahme,
Art.-Nr. 5501350

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial,

T: 1200 mm,
für TS IT
Stahlblech, RAL 7035