Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DK 5501.915

Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

DK 5501.915 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.915
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blindpanel, 3 HE
Montagehinweis	Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.

Eigenschaften

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.57
Bruttogewicht	6.77
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177706934
E-Number Sweden	E7239983
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272