Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7507.740
Nivellierfuß

Stand: 25.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.740 - Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Nivellierfüße, für Flatbox

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7507.740
Produktbeschreibung	Zum Einschrauben in den Gehäuseboden. Schlüsselweite 17, Befestigungsgewinde Innensechsrund 30.
Einsatzgebiete	Tischgehäuse Standgehäuse
Funktionsweise	Zum Einschrauben in den Gehäuseboden
Material	Fuß: Kunststoff
Farbe	Fuß: RAL 9005
Innensechskant	30 mm
Justierwerkzeug	Sechskantschlüssel SW 17
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	5.500 N
Abmessung	Gewinde: M10 Gewindelänge: 20 mm
Nivellierbereich	10 - 20 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,128 kg
Bruttogewicht	0,131 kg
Zolltarifnummer	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Nivellierfüße, Zum Einschrauben im Gehäuseboden, M10x20 mm, für FlatBox

© Rittal 2026