Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TE 7526.795
Modulbleche

Stand: 10.09.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7526.795 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.795
Ausführung	Ausgleichsblech
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 150 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.1
Bruttogewicht	1.26
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177551190
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Modulblech geschlossen

Modulblechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 150 mm

Material: Stahlblech, verzinkt