Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7963.710

Gleitschiene, höhenvariabel

Stand: 26.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

DK 7963.710 - Gleitschiene, höhenvariabel für EL, AX IT

Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden. Die Befestigung über vertikale Langlöcher ermöglicht Variabilität in der Befestigungshöhe.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7963.710
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	795 mm
Belastbarkeit statisch	800 N
Auflagefläche	Breite: 85 mm Tiefe: 724 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,512 kg
Bruttogewicht	3,711 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x724 mm, 19"-Ebenenabstand: 795 mm

Ausschreibungstext

Gleitschiene für TE/FR(i), L 724 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

© Rittal 2026