Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

undefined 7996.406

FlatBox Plus

Stand: 27.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 7996.406 - FlatBox Plus vormontiert

Sonderedition – nur solange der Vorrat reicht. IT-Wandgehäuse komplett vormontiert, mit zölliger Befestigungsebene vorne. Optimal zugänglich, mit Sichtür, Sicherheitsschließung, 2 abschließbaren Seitenwänden, Ausbrüchen im Dach- und Bodenblech, abgedeckt mit Bürstenleisten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	7996.406
Ausführung	mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung	Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse mit 19"-Ebene vorne. Eine hintere 19"-Ebene ist im Systemzubehör erhältlich.
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	1 Wandteil 2 Grundträger 2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten 2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 834, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile 19"-Ebene vorne. Eine hintere 19"-Ebene ist im Systemzubehör erhältlich 19"-Montagerahmen
Höheneinheiten	15 HE
Abmessung	Breite: 700 mm Höhe: 758 mm Tiefe: 700 mm
Einbauhöhe für Komponenten	15 HE
Belastbarkeit	max. 750 N

Eigenschaften

Hinweis	Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	37
Bruttogewicht	38
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177707573