Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TS 8801.500

Teiltüren

Stand: 23.08.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8801.500 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8801.500
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Trennsteg Scharniere Verschlussteile Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.000 mm

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11.983
Bruttogewicht	12.614
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177250604
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204