Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

SV 9344.620
Rahmenklemme

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.620 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.620
Produktbeschreibung	Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material	Messingguss
Oberfläche	Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 32 mm Klemmraum-Höhe: 20 mm
Für Baugröße	2/3
Querschnittsbereich Sektorleiter	120 - 300 mm²
Anschluss von Rundleitern	95 - 300 mm²
Querschnitt Rundleiter	95 - 300 mm²
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.39
Bruttogewicht	0.397
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177541016

Eigenschaften

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609

Ausschreibungstext

Rahmenklemme 300 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss
Anschlussart
Rahmenklemme
Rundleiter 95 bis 300 qmm
Sektorleiter 120 bis 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 3-20 mm
Rittal RiLine NH