

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 7993.176

Kompakt-Schaltschrank AX

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7993.176 - Kompakt-Schaltschrank AX BMW AG

Konzernstandard

Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 7993.176
Produktbeschreibung	Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.
Material	Stahlblech
Farbe	Gehäuse: RAL 7035 Sockel: RAL 9005
Lieferumfang	Dach hinten mit vier Befestigungsbohrungen für Tragarmsystem, mit Dichtstopfen abgedeckt, innen mit Verstärkungsplatte und vier Nietmuttern M6 unter dem Lochbild des Dachbleches Tür mit montiertem Komfortgriff 2435.100 inkl. Doppelbart-Einsatz 2466.000 Boden mit Ausschnitt für Kabeleinführung, abgedeckt mit einem geteilten Bodenblech mit Bürstenleisten 200 mm hoher Sockel 2820.082, bestehend aus vier Eckstücken, zwei übereinander montierten 100 mm hohen Blenden vorne und einer 200 mm hohen Blende hinten rechts und links ist jeweils eine 200 mm hohe Sockel-Blende 2820.420 montiert Die Tür ist mit dem unteren Erdungspunkt vom Gehäuse durch einen Flachbänderder 2412.316 verbunden Die Dachverstärkung ist am oberen Erdungspunkt vom Gehäuse mit einem Flachbänderder 2412.316 verbunden ein weiterer Flachbänderder 2412.316 ist vom Erdungspunkt der Dachverstärkung nach hinten an die Montageplatte montiert Montageplatte: verzinkt
Einsatzgebiete	400 V-Verteiler

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 400 mm
Höhe inkl. Sockel	1 100 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	63
Bruttogewicht	65.2