Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1060.000

# Kompakttavle AX, stålplade

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# AX 1060.000 - Kompakttavle AX, stålplade

Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.







## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | AX 1060.000 |
| Fordele | Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør<br>Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller<br>Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne<br>Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel |
| Materiale | Kabinet: Stålplade<br>Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Montageplade: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Kabinet med låge(r)<br>Flangeplade(r) i skabsbunden<br>Montageplade<br>Hulskinne til låge<br>Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 600 mm<br>Dybde: 210 mm |
| Materialetykkelse, låge | 1,5 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,5 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2,5 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 550 mm x 575 mm |
| Antal låger | 1 |
| Hængselsiden kan ændres | Ja |
| Antal låse | 2 |
| Lås | Udførelse lås: Vridere<br>Antal låse: 2<br>Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |
| Flangeplade | Størrelse: 4<br>Antal: 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Nettovægt | 22 kg |
| Bruttovægt | 22,3 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 88,19 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AX Kompakttavle, BHD: 600x600x210 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, to vridelåse |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |