
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.097

VX IT Open

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 1182.097 - VX IT Open

Version VX IT standard, uden front- og baglåge





Funktioner

Best.nr.	VX 1182.097
Udgave	Skabsramme VX med topplade uden front- og baglåge Ventileret uden sideplader
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: Lakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og tagplade: RAL 7035 Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme Profilskinner, 482,6 mm (19") Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.

© Rittal 2026

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm
Højdeenheder	42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	150 mm / 330 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	720 mm
19"-beslag	skruet på dybdeafstivning øverst og nederst samt på rammestellets bæreskinne
Udgave	Standard
Udførelse topplade	flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Udførelse profilskinner	19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund	åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)	fortil og bagtil
Belastningsevne	15.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416	12.000 N
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	73 kg
Bruttovægt	76 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT Open, 19"-profilskinner skruet på dybdeafstivning øverst og nederst samt på rammestellets bæreskinne, BHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring