
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1308.600

Kompakttavle HD, enkeltlåge

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

HD 1308.600 - Kompakttavle HD, enkeltlåge

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler





Funktioner

Best.nr.	HD 1308.600
Udgave	Hygienic Design skabe
Produktændring	Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX.
Materiale	Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Montageplade: Stålplade Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Dør med indpresset pakning Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade
Dimensioner	Bredde: 390 mm Højde fortil: 650 mm Højde bagtil: 769 mm Dybde: 210 mm

Funktioner

Mål montageplade (B x H)	330 mm x 575 mm
Lågeåbningsvinkel	125°
Antal låse	2
IK-kode	IK08
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	17,575 kg
Bruttovægt	18,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	57,47
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD Kompakttavle, BHD: 390x650(H1)x769(H2)x210 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, med hængslet dør og silikonepakning

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration