Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Kompakttavle HD, dobbeltlåger

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

HD 1319.600 - Kompakttavle HD, dobbeltlåger

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler





Funktioner

Best.nr.	HD 1319.600
Udgave	Hygienic Design skabe
Materiale	Kabinet og låger: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Montageplade: Stålplade Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Låger med indpresset pakning Montageplade
Dimensioner	Bredde: 1.010 mm Højde fortil: 1.250 mm Højde bagtil: 1.480 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	945 mm x 1.175 mm
Lågeåbningsvinkel	125°
IK-kode	IK08

Funktioner

Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	91,2 kg
Bruttovægt	92,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	285,21
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD kompakttavle, BHD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med monteringsplade, med hængslet låge og silikonepakning

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration