Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1555.000

E-box KX, stålplade

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

KX 1555.000 - E-box KX, stålplade

Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.





Funktioner

Best.nr.	KX 1555.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med låge Montageplade Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats 180° hængsel
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm
Mål montageplade (B x H)	275 mm x 285 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66

© Rittal 2026

Funktioner

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-kode	IK08
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Materialetykkelse montageplade	2 mm
Lås	Antal låse: 1
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,8 kg
Bruttovægt	4,954 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,53 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Elskab, BHD: 300x300x120 mm, stålplade, med montageplade, med låge,

Godkendelser.

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Kapslingsklasse
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration