Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KL 1582.000

Plastforskruningsflangeplader

Stat: 26-06-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KL 1582.000 - Plastforskruningsflangeplader med PG-forprægning

Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger.

Funktioner

Best.nr.	KL 1582.000
Produktbeskrivelse	Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	6 2 2
Antal x PG-diameter	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Dimensioner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: KL
Flangeplade	Størrelse: 2
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Number knockouts	6 2 2
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0.5
Bruttovægt	0.581
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177010901
E-Number Sweden	E3404716
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421