Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-box KX

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

KX 1588.000 - E-box KX Rustfrit stål

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.







Funktioner

Best.nr.	KX 1588.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, elskab KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Stålplade Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180 Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Montageplade Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner	Bredde: 380 mm Højde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)	365 mm x 275 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65

© Rittal 2026

Funktioner

Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Lås	Antal låse: 1
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,4 kg
Bruttovægt	6,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,04
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Elskab, BHD: 380x300x155 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, med vridelås

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration