
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




HD 1676.600


Klemkasser HD

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

HD 1676.600 - Klemkasser HD

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Spaltefri silikonepakning hele vejen rundt mellem skab og låg. Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning





Funktioner

Best.nr.	HD 1676.600
Udgave	Hygienic Design skabe
Materiale	Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Indbygningsvinkel: Stålplade, galvaniseret, 2,0 mm Låseskrue: Rustfrit stål Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 400 < 0,8 µm Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Låg Indbygningsvinkel (formonteret) Pakning og låseskrue (medfølger)
Dimensioner	Bredde fortil: 400 mm Bredde (bagtil): 427 mm Højde fortil: 300 mm Højde bagtil: 327 mm Dybde: 120 mm
IK-kode	IK08

Funktioner

Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,978 kg
Bruttovægt	6,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,2
Toldtarifnummer	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD Klemkasser, BHD: 400x300x120 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg og silikonepakning

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration