Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001

Kabelforskruning HD

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.001 - Kabelforskruning HD

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.







Funktioner

Best.nr.	HD 2410.001
Udgave	Standard
Fordele	Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade. Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
Anvendelsesområder	Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen) Bioteknologi Kemisk industri
Materiale	Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang	Inkl. kontramøtrik
Dimensioner	Gevind: M12 x 1,5
Til kabel-Ø	3 - 6,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...100 °C

© Rittal 2026

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,095 kg
Bruttovægt	0,134 kg
Toldtarifnummer	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version

Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized) VDE