Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 2410.031

# Kabelforskruning HD

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 2410.031 - Kabelforskruning HD

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.







## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | HD 2410.031 |
| Udgave | Standard |
| Fordele | Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.<br>Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger. |
| Anvendelsesområder | Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler<br>Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)<br>Bioteknologi<br>Kemisk industri |
| Materiale | Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)<br>Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600 |
| Leveringsomfang | Inkl. kontramøtrik |
| Dimensioner | Gevind: M25 x 1,5 |
| Til kabel-Ø | 12 - 17 mm |
| Driftstemperatur | -20 °C...100 °C |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.) |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 2<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 12K<br>Type 13 |
| Pakkestørrelse | 5 stk. |
| Nettovægt | 0,545 kg |
| Bruttovægt | 0,548 kg |
| Toldtarifnummer | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)<br>VDE |