Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.710

Snitfladeforlængerkabel med sidetilslutning

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SZ 2482.710 - Snitfladeforlængerkabel med sidetilslutning

Til forlængelse af snitflader internt i skabet – f.eks. fra industri-pc'er og switche – til skabets yderside.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2482.710
Udgave	RJ 45 vægbøsning på indv. stik
Produktbeskrivelse	Til forlængelse af snitflader internt i skabet f.eks. fra industri-pc'er og switche til skabets yderside. Sidetilslutningen kræver ikke mere plads end en trykknap.
Fordele	Hurtigere adgang ved servicearbejder Skabets kapslingsklasse bevares Kontramøtrikken skærer sig selv ind i lakeringen, således at der opstår en ledende forbindelse Udfaldssikret beskyttelseskappe
Materiale	Kabinet: Messing Låg: Aluminium Pakning: Polyamid
Overflade	Kabinet: forniklet Låg: eloxeret
Længde	1 m
Dimensioner	Længde: 1 m
Til vægtykkelse (maks.)	1 - 6 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP67 ved lukket beskyttelseskappe
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,079 kg
Bruttovægt	0,096 kg
Toldtarifnummer	85444290
ETIM 9	EC001408
ETIM 8	EC001408

© Rittal 2026

Funktioner

ECLASS 8.0	19059205
Produktbeskrivelse	SZ Snitfladeforlængerkabel, med sidetilslutning, RJ 45, L: 1000 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring