Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.200

Plast flangeplade, modulær

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.200 - Plast flangeplade, modulær med metriske udslagsblanketter, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.







Funktioner

Best.nr.	SZ 2561.200
Produktbeskrivelse	Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts	2
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter

© Rittal 2026

Funktioner

Antal metriske forprægninger	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25 2 x M32
Dimensioner	Bredde: 256 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 1
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,24 kg
Bruttovægt	0,25 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, forpræget, BD: 256x149 mm, til flangeplader størrelse 1

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA