Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100
Mastbeslag

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

AX 2584.100 - Mastbeslag til AX, KX, AX plast, AX IT, CS vægkabinetter

Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.





Funktioner

Best.nr.	AX 2584.100
Produktbeskrivelse	Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.
Tekniske data	Til mastdiameter: Ø fra 40 til 170 mm Til maststørrelse: □ fra 50 til 150 mm
Materiale	Profilskinner, klemprofil: Stålplade Spændebånd: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Profilskinne, klemmeprofil: galvanisk zink-nikkel-passiveret
Leveringsomfang	2 profilskinner, 600 mm lange 4 klemprofiler 2 spændebånd 4 spændevinkler 4 gevindskærende M10-skruer til montering på skabet
Bemærk	Kun velegnet til kabinetter med en bredde på op til 600 mm.

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til	Bokstype: AX KX AX plast AX IT CS-vægkabinetter AX Outdoor-indkapsling AE KL EB Vægskab AX, 3-delt
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	1,88 kg
Bruttovægt	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	AX Mastbeslag

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA