Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3139.110

Topmonteret ventilator, topventilation

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3139.110 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.





Funktioner

Best.nr.	SK 3139.110
Udgave	topmontage
Produktbeskrivelse	Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
Materiale	ABS-plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, kondensatormotor
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m³/h 2 x 3243300: 410/440 m³/h
Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)	50 Hz: 525 m³/h

© Rittal 2026

Funktioner

Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 60 Hz
Nom. effekt Pel	60 Hz: 65 W
Mærkestrøm maks.	60 Hz: 0,56 A
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 133 mm Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde	34,6 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 258 mm Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 21 uden filtermåtte IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 3 A
Bemærk	Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør). For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	60 Hz: 68.000 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Støjniveau	60 Hz: 54 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,16 kg
Bruttovægt	5,865 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Topmonteret ventilator, 525 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK