Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.115

Topmonterede ventilatorer

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3166.115 - Topmonterede ventilatorer til VX IT, TS IT

Topblæser til kontormiljøet med meget lav støjudvikling 39 dB(A) og stor luftgennemstrømning (fritblæsende 1245 til 1345 m³/h).

Funktioner

Best.nr.	SK 3166.115
Fordele	Nem tilslutningsteknik med C13 stik Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve Meget lydsvag og dermed velegnet til kontormiljø Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Anvendelsesområder	Til kontormiljøer
Funktionsmåder	Vha. den hastighedsregulerede blæser tilpasses effekten optimalt til det faktiske behov
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed Hastighedsregulatorer Tilslutningsklart fortrådet Inkl. montagematerialer Installations- og betjeningsvejledning Uden topplade
Mærkedriftsspænding	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.	Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m³/h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,5 A 60 Hz: 0,5 A
Udgave	formonteret
Dimensioner	Bredde: 470 mm Højde: 200 mm Dybde: 470 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Montageudskæring	Bredde:410 mm Dybde:410 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Temperaturregulering	Hastighedsregulered ventilator
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 24 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 24 W
Luftkapacitet (fritblæsende)	1.245 m³/h
Ventilationseffekt (på driftspunktet)	800 m³/h
Støjniveau (på driftspunktet)	39 dB(A)
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	11,267 kg
Bruttovægt	11,86 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring