
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392

Luftkanal

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3301.392 - Luftkanal til luftføring i siden

Til koldlufttilførsel til switches med luftindsugning i siden.

Funktioner

Best.nr.	SK 3301.392
Produktbeskrivelse	Luftkanal, passiv, til koldlufttilførsel til 19"-IT-udstyr med luftindløb i siden. Anvendes med omsluttende skot omkring montageniveauet ved hjælp af luftstyreplader og målrettet styring af luftstrømmen gennem luftkanalen.
Fordele	Mhp. bedre lufttilførsel til 19"-udstyr med luftføring i siden Integreret membrantylle giver mulighed for en kabelgennemføring bagud Dybderegulérbar
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Luftkanal Adapter til fastgørelse på 19"-profilskinner Magnetbånd til afdækning af resterende vertikale åbninger i luftledepladen
Indbygningsmuligheder	til TS IT 19-profilskinner til TS IT 19"-montageramme til 19"-profilskinner standard
Montageanvisning	Kan kun monteres på det forreste 10"-installationsniveau Kan kun monteres i området for lodrette 19" åbninger i luftstyringspladen
Dimensioner	Højde: 2 HE
Passer til	Bokstype: TS IT VX IT Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,55 kg

Funktioner

Bruttovægt	1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Produktbeskrivelse	SK Luftkanal, til sideluftstrøm, H: 2 U, dybdevariabel 275 - 418 mm