Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3336.460

# Chiller Blue e

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SK 3336.460 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Blue e Chiller i gulvmonteret indkapsling tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevand. Ved hjælp af microchannel-teknologi opnås en reduktion af kølemidlet. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse. Integrerede sikkerhedsfunktioner som standard giver maksimal sikkerhed. Derudover forkortes leveringstiden ved hjælp af forhåndsdefinerede pakker med ekstraudstyr.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SK 3336.460 |
| Udgave | Robust industristandard<br>Potentialfri kontakt til fælles fejlindikator |
| Fordele | Reduktion af kølemiddelmængde ved hjælp af microchannel-teknologi<br>Berøringsdisplay for enkel brugerbetjening<br>Fjernovervågning (monitorering) allerede integreret i basisenhed<br>Indbyggede sikkerhedsfunktioner<br>Prækonfigurerede valgmuligheder |
| Farve | Kabinet: RAL 7035<br>Sokkel: RAL 7016 |
| Leveringsomfang | Chillere tilslutningsklart fortrådede<br>Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 44 (eludstyr) |
| Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 | Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz<br>: 30,8 kW<br>Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz<br>: 36,9 kW |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | 50 Hz: 12.000 m³/h<br>60 Hz: 14.500 m³/h |
| Mærkedriftsspænding | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz |
| Dimensioner | Bredde: 900 mm<br>Højde: 1.733 mm<br>Dybde: 1.800 mm |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Støjniveau | 78 dB(A) |
| Driftstemperatur | 10 °C...43 °C |
| Driftstemperaturinterval kølemedie | 10 °C...25 °C |
| Temperaturhysterese | ± 2 K |
| Kølemiddel/kølemedium | Kølemiddel: R-513A<br>Mængde: 8 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2-ækvivalent (CO2e): 5,05 t |
| Pumpetryk | 50 Hz: 2,3 bar<br>60 Hz: 3,45 bar |
| Volumenstrøm (kølemedie) | 50 Hz: 90 l/min<br>60 Hz: 105 l/min |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 17,27 kW<br>60 Hz: 20,66 kW |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 29,14 A<br>60 Hz: 30,04 A |
| Vandtilslutninger | R 1½" IG |
| Antal kølekredsløb | 1 |
| Tank | Materiale: Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A)<br>Volumen: 185 l |
| Driftsvægt | 660 kg |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 406 kg |
| Bruttovægt | 506 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Toldtarifnummer | 84186900 |
| ETIM 9 | EC002516 |
| ETIM 8 | EC002516 |
| ECLASS 8.0 | 27180713 |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | SK Blue e chiller 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 900 x 1.733 x 1.800 mm |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Declaration of conformity - F-gas regulation |

© Rittal 2026