Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-sikringslastadskillere str. 000

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.000 - NH-sikringslastadskillere str. 000 Til montagepladeopbygning

Funktioner

Best.nr.	SV 3431.000
Udgave	Til montageplader
Materiale	Glasfiberforstærket polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 9011 Låg: RAL 7035
Klemplads til lamelkobberskinner	Klempladsbredde: 10 mm Klempladshøjde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	100 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 89 mm Højde: 141,5 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 50 mm²
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	1,5 - 50 mm²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,401 kg

© Rittal 2026

Funktioner

Bruttovægt	0,453 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,15
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, til montageplade

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK