Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.181
Serverteleskopskinner

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

IT 3659.181 - Serverteleskopskinner Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.



Funktioner

Best.nr.	IT 3659.181
Udgave	Til niveauafstand 470,65 – 599,65 mm
Produktbeskrivelse	Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
Materiale	Stålplade
Belastningsevne	30 kg
Bemærk	Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
Passer til	Bokstype: TS TS IT VX VX IT Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,3 kg
Bruttovægt	2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres

Funktioner

Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Serverteleskopskinner til TS, TS IT, VX, VX IT, til dybde 600 mm, udtræk: 490 mm, til server med maks. bredde på 430 mm