Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Montagestag

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

TS 4695.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.





Funktioner

Best.nr.	TS 4695.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	440 mm
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure depth 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX	In door width 500 mm, with cam lock Lågebredde 500 mm, med 3-punkts-låsesystem i lågen
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Lågebredde 500 mm, i lågen – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

© Rittal 2026

Funktioner

Indbygningsmuligheder TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP AX AE Bredde/dybde: 500 mm
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	4,4 kg
Bruttovægt	4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 500 mm, L: 440 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration