Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

Sideplade, delt lodret

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.245 - Sideplade, delt lodret til VX IT

Sideplader, delt vertikalt, til VX IT



Funktioner

Best.nr.	VX 5301.245
Fordele	Enkel håndtering Enkel lukning takket være snaplåse Optimal adgang til alle indbygningskomponenter Kan kun åbnes via indvendige låseelementer, hvilket forudsætter uhindret adgang via lågerne, men samtidig øger adgangssikkerheden markant Komplet afmontering af de enkelte sidedele kan ske uden brug af værktøj
Materiale	Stålplade
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	2 sidedele Montageskinne 6 hængsler 4 lynkoblinger Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Der skal tilsikres adgang via lågerne fortil og bagtil
Passer til	Bokstype: VX IT Højde: = 2.200 mm Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20

© Rittal 2026

Funktioner

Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	35 kg
Bruttovægt	36,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20