Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5301.438

# Stålplade-glaslåge, lodret delt

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5301.438 - Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.



## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 5301.438 |
| Produktbeskrivelse | Til udskiftning af eksisterende låger. Med bagmonteret glasplade og 4-punkts stanglås. Den opdelte udførelse giver mulighed for rumoptimeret opstilling af skabene, samtidig med at der opnås bedst mulige adgang takket være den korte afstand mellem de enkelte skabsrækker. |
| Materiale | Ramme: Stålplade<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | Ramme: RAL 7035<br>Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre<br>4 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel<br>Inkl. montagematerialer |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Montageanvisning | For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag |
| Bemærk | Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°<br>Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160° |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer til | Bokstype: VX IT<br>Bredde: = 800 mm<br>Højde: = 2.200 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 35 kg |
| Bruttovægt | 36,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 137,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm |

© Rittal 2026