Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.450

Aluminium-ståldør, ventileret

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.450 - Aluminium-ståldør, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.



Funktioner

Best.nr.	DK 5301.450
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
Materiale	Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Ventilationsgitter: Stålplade Vertikalt profil: Aluminium, eloxeret Horisontalt profil: Aluminium, lakeret
Farve	Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil, ventilationsgitter: RAL 9005 Vertikalt profil: Sølvfarvet
Leveringsomfang	Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E 3 hængsler 180°, monteret Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag

Funktioner

Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 600 mm Højde: = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	9,8 kg
Bruttovægt	10,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm