Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5302.017

# Luftstyreplade

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# DK 5302.017 - Luftstyreplade til VX IT 19"-profilskinne standard

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer



## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 5302.017 |
| Fordele | Til målrettet forøgelse af energieffektiviteten af klimastyringen<br>Lodret børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau. |
| Anvendelsesområder | Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer |
| Materiale | Stålplade<br>Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri<br>Børsteliste: Plast, UL 94-HB |
| Overflade | Lakeret |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | 2 vertikale paneler<br>2 horisontale paneler<br>4 børstelister<br>4 stykker af PU-skum<br>Inkl. montagematerialer |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Montageanvisning | De lodrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" profillister til afskærmning.<br>Montage af horisontale paneler med børstelister er kun muligt på de forreste 19" profilskinner.<br>Skotvægge, der er integreret i 482,6 mm (19")-montageudskæringerne, kan enten lukkes med de medleverede blændpaneler eller anvendes til installation af yderligere udbygningskomponenter eller til kabelføring. Bemærk det produktspecifikke leveringsomfang. |
| Passer til | Bredde: = 600 mm<br>Højde: = 2.200 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,08 kg |
| Bruttovægt | 2,68 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeskrivelse | Luftstyreplade 0, Til skabsbredde/-dybde: 500x1800 Passer til højde: 2200 |