Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.153

Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19")

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 5302.153 - Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19") til VX IT

Profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Funktioner

Best.nr.	VX 5302.153
Produktbeskrivelse	Velegnet til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.
Fordele	Integreret dobbeltsidet HE-tekst Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringselementer til struktureret kabelføring
Tekniske data	Runde og firkantede huller i siden i HE-grid En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringselementerne Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E
Anvendelsesområder	Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet
Materiale	Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Grundet
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsposition	bagtil
Indbygningsmuligheder	Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål

Funktioner

Montageanvisning	Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål
Passer til	Højde: = 38 HE = 1.800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	12 kg
Bruttovægt	12,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	46,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	0, Indbygningsposition: bagtil, 38 HE

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring