Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.190

Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 5307.190 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.





Funktioner

Best.nr.	VX 5307.190
Materiale	Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm Fordør: aluminium, 1,25 mm Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005

© Rittal 2026

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme VX med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelt, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Udførelse topplade	udelt, lukket
Design af bagdør	Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Design af fordør	Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner	uden
Udførelse bund	Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Udførelse af profilskinner til positionering	uden
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
IK-kode	IK08
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	85,6 kg
Bruttovægt	95,6 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	235,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 800x2000x800, 42 HE

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK