Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070
TFT-monitorer

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SM 6450.070 - TFT-monitorer

Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.

Funktioner

Best.nr.	SM 6450.070
Udgave	Touch, resistiv, USB
Produktbeskrivelse	Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.
Fordele	Industriudgave i høj kvalitet Mindre montagearbejde takket være integreret frontramme Kræver ingen ekstra ventilation Meget lav indbygningsdybde (45 mm)
Materiale	Frontramme: Aluminium
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Pakning Sekskantede møtrikker (til indbygning i flader) VGA-kabel Gevindbolt M5, til montage på bagsiden Touch-varianter fås endvidere med integreret tilslutningskabel og driver-CD-ROM
Dimensioner	Bredde: 430 mm Højde: 343 mm
Snitflader	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI-D
Driftstemperatur	0 °C...50 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...85 °C
Lysstyrke display	400 cd/m²
Kontrastforhold	700 : 1
Diagonale	15"
Driftstid	50.000 h

© Rittal 2026

Funktioner

On Screen Display (OSD)	Betjeningsknapper på bagsiden
Reading angle left/right	80 °
Opløsning display	1024 x 768 pixel
Bemærkning vedr. produktnr.	Med VGA + DVI
Nom. effekt Pel	DC: 15 W
H-sync. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
V-sync. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Antal farver	16,2
Opløsning controller	VGA SVGA XGA
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,1 kg
Toldtarifnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivelse	SM TFT monitor, 15", VGA, DVI-D

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring