Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SM 6450.170
# TFT-monitorer

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 6450.170 - TFT-monitorer

Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SM 6450.170 |
| Udgave | uden berøringsskærm |
| Produktbeskrivelse | Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter. |
| Fordele | Industriudgave i høj kvalitet<br>Mindre montagearbejde takket være integreret frontramme<br>Kræver ingen ekstra ventilation<br>Meget lav indbygningsdybde (45 mm) |
| Materiale | Frontramme: Aluminium |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Pakning<br>Sekskantede møtrikker (til indbygning i flader)<br>VGA-kabel<br>Gevindbolt M5, til montage på bagsiden<br>Touch-varianter fås endvidere med integreret tilslutningskabel og driver-CD-ROM<br>Med refleksfri beskyttelsesglasplade. |
| Dimensioner | Bredde: 482,6 mm<br>Højde: 399,3 mm |
| Snitflader | VGA (D-SUB HD 15-polet)<br>DVI-D |
| Driftstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...60 °C |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Mulighed for yderligere udgaver såsom resistiv touchscreen med seriel eller USB-snitflade. |
| Lysstyrke display | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000 : 1 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Diagonale | 19" |
| Driftstid | 50.000 h |
| On Screen Display (OSD) | Betjeningsknapper på bagsiden |
| Reading angle left/right | 85 ° |
| Opløsning display | 1280 x 1024 pixel |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Med refleksfri beskyttelsesglasplade. |
| Nom. effekt Pel | DC: 20 W |
| H-sync. (min./maks.) | 31,5 - 80 kHz |
| V-sync. (min./maks.) | 60 - 75 Hz |
| Antal farver | 16,7 |
| Opløsning controller | VGA<br>SVGA<br>XGA<br>SXGA |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 7,6 kg |
| Bruttovægt | 8 kg |
| Toldtarifnummer | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| Produktbeskrivelse | SM TFT monitor, 482.6 mm (19"), VGA, DVI-D |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |